

WSM

abri pour fumeurs

K3 d/b

hauteur x largeur x profondeur 2510 x 3180 x 2165 mm, parois en verre de sécurité transparent, toit en tôle trapézoïdale en RAL9002 blanc gris, structure en acier galvanisé avec laquage humide RAL7016 gris anthracite, Modèle avec entrée étroite



Numéro d'article: 215307



WSM Abri fumeurs K3 d/b

abri pour fumeurs


- hauteur x largeur x profondeur 2510 x 3180 x 2165 mm
- charge de neige 190 kg/m²
- parois en verre de sécurité transparent
- toit en tôle trapézoïdale en RAL9002 blanc gris
- structure en acier galvanisé avec laquage humide RAL7016 gris anthracite
- Modèle avec entrée étroite
- drainage par gargouille

Détails techniques






équipement d'extérieur	toit de protection	matériau de paroi	verre de sécurité
type de toit de protection	abri pour fumeurs	couleur de panneau	transparent
hauteur	2510 mm	matériau de châssis	acier

largeur	3180 mm	surface de châssis	galvanisé // laquage humide
profondeur	2165 mm	couleur du châssis	gris anthracite // RAL7016
charge de neige	190 kg/m ²	exécution abri	avec entrée étroite
matériau de toiture	tôle trapézoïdale	équipement abri	drainage par gargouille
surface de toiture	galvanisé // laquage humide	Poids	760 kg
couleur du toit	blanc gris // RAL9002		

Accessoires

220458		plafonnier DEL pour abri fumeurs, 264 x DEL, 45 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique A, hauteur x longueur x largeur 40 x 2106 x 92 mm
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
202835		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé
504036		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 620 x 250 x 250 mm, poubelle capacité 17 l, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
532192		Table haute pour fumeurs, hauteur x diamètre 1130 x 675 mm, forme de panneau rond, colonne médiane en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9007 aluminium gris, panneau en MDF avec revêtement finition RAL9007 aluminium gris, avec cendrier auto-extinguible et repose-pied