


Krause

échafaudage pliable

ProTec ®XS

Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 8,8 m, hauteur d'échafaudage 8 m, hauteur 6,8 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2000 x 600 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 225354



Krause - Échafaudage pliable ProTec ®XS

facile à monter et à transporter

échafaudage pliable






- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 8,8 m
- hauteur d'échafaudage 8 m
- hauteur 6,8 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 2000 x 600 mm
- avec mezzanine modulaire antidérapante résistante aux intempéries
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- pliable pour montage rapide
- avec 4 roulettes avec frein
- échafaudage en aluminium
- rehausse montage rapide
- capacité de charge selon DIN EN 1004
- poids 176 kg

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| technique de montée | échafaudage | profondeur | 2850 mm |
| type d'échafaudage | échafaudage pliable | soubassement | 4 roulettes avec frein |
| matériau échafaudage | aluminium | force mezzanine modulaire | 240 kg |
| hauteur d'échafaudage | 8 m | équipement échafaudage | mezzanine modulaire |

| | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|
| | | | antidérapante, résistante aux intempéries |
| hauteur | 6,8 m | fonction échafaudage | pliable |
| hauteur de travail | 8,8 m | équipement de sécurité échafauda | rambarde périphérique |
| nombre de mezzanines modulaires | 2 | rehausse | montage rapide |
| Hauteur de mezzanine modulaire | 6,8 m | roulant | oui |
| largeur de mezzanine modulaire | 2000 mm | rambardes | oui |
| profondeur de mezzanine modulair | 600 mm | norme | DIN EN 1004 (capacité de charge) |
| largeur | 4250 mm | Poids | 176 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 215697 |  | corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 221336 |  | chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein |
| 227867 |  | casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu |
| 523835 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir |