

bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 600 x 800 x 1200 mm, capacité 300 l, volume de rétention 280 l, en polyéthylène en bleu, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 236118



bac gerbable

- convient pour contenant avec acides ou alcalins, huiles et solutions de nettoyage non inflammables
- hauteur x longueur x largeur 600 x 800 x 1200 mm
- capacité 300 l, volume de rétention 280 l
- force 500 kg
- capacité de gerbage 2500 kg
- en polyéthylène en bleu
- Parois plein, fond plein
- coin de gerbage gerbable quintuple en toute sécurité

Détails techniques

type de stockage de produits dans	réceptacle de stockage	emboîtable	non
type de réceptacle	bac gerbable	pliable	non
convient pour (produit/matériau)	contenant avec acides ou alcalins, huiles et solutions de nettoyage non inflammables	structure de cloison	plein
capacité	300 l	soubassement	plein

volume de rétention	280 l	charge	500 kg
hauteur	600 mm	capacité de gerbage	2500 kg
longueur	800 mm	couvercle	non
largeur	1200 mm	couleur	bleu
matériau	polyéthylène	possibilité de passage au-dessous	4 côtés
gerbable	oui	soubassement	6 pieds
gerbable avec	coin de gerbage	Poids	28 kg