

Wilms

Thermostat d'ambiance

pour Chauffage au gaz, hauteur x largeur x profondeur 75 x 75 x 40 mm, en gris

Numéro d'article: 274053



Thermostat d'ambiance







- pour Chauffage au gaz
- Plage de réglage de la température +5 °C à +30 °C
- hauteur x largeur x profondeur 75 x 75 x 40 mm
- câble longueur 10 m
- en gris
- volume de livraison : dispositif de suspension et câble incl.

Détails techniques

fournitures de bureau	Thermostat d'ambiance	plage de température	+5 °C à +30 °C
Accessoires pour	Chauffage au gaz	couleur	gris
hauteur	75 mm	volume de livraison	dispositif de suspension et câble incl.
largeur	75 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
profondeur	40 mm	Marque selon le registre	Wilms

		alleman	
longueur de câble	10 m	Poids	0,9 kg

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm