

## PAVOY

### armoire à tiroirs

#### Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm, 6 tiroir(s), verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 404234



## PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 715 x 600 mm
- 6 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 6x150 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en





RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




## Détails techniques

|                              |                      |                               |  |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| type de meuble               | armoire              | couleur du corps              | gris clair // RAL7035                    |
| type d'armoire               | armoire à tiroirs    | couleur de la face avant      | gris clair // RAL7035                    |
| matériau                     | tôle d'acier         | surface de corps              | finition peinture époxy                  |
| hauteur                      | 1000 mm              | surface de face avant         | finition peinture époxy                  |
| largeur                      | 715 mm               | blocage d'extension           | blocage d'extension                      |
| profondeur                   | 600 mm               | verrouillable                 | oui                                      |
| équipement armoire           | tiroirs              | système de fermeture          | serrure de sécurité à cylindre de sûreté |
| nombre de tiroirs            | 6 pièce              | cloison de séparation médiane | non                                      |
| nombre x hauteur tiroirs     | 6x150 mm             | poignée                       | poignée barre                            |
| hauteur frontale 150 mm      | 6 pièce              | roulant                       | non                                      |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg                | certification                 | GS // TÜV                                |
| glissière tiroir             | à roulement à billes | garantie                      | 10 années                                |
| extension tiroir             | 85 %                 | Poids                         | 87 kg                                    |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 404282 |  | tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 404298 |  | revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 715 mm, épaisseur 3 mm, en noir  |
| 404299 |  | tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 715 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir   |
| 404301 |  | Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 715 mm, face arrière magnétique  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml  |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé  |