

## rayonnage mobile avec bacs à bec - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1705 x 1130 x 510 mm, 71 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 627897



## Rayonnage mobile

### avec bacs à bec Top

rayonnage mobile avec bacs à bec - rayonnage départ

- Convient pour entrepôt et atelier
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 1705 x 1130 x 510 mm
- 71 bacs en polypropylène
- garnissage 40 x H x l x P 75 x 103 x 160 mm, 21 x H x l x P 125 x 150 x 320 mm, 20 x H x l x P 145 x 210 x 350 mm
- hauteurs de compartiments facilement modifiables en une autre taille de bac
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- paroi arrière avec plaque à fentes pour accrocher et décrocher les bacs à l'horizontale
- 1 barre de poussée horizontale sur le côté
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 fixes

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	modèle	roulant
rayonnage modulaire	système à visser	tablettes / niveaux à hauteur ré	oui
champ de rayonnage	rayonnage départ	Structure de la paroi arrière	fentes
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	poignée	1 poignée de poussée
matériau	acier	soubassement	2 roulettes pivotantes/2 fixes
hauteur	1705 mm	Diamètre de roue	125 mm
largeur	1130 mm	pneumatique	caoutchouc
profondeur	510 mm	surface de montant	galvanisé
équipement rayonnage	bacs à bec	exécution couleur	galvanisé
nombre de bacs	71 pièce	Poids	60,7 kg
matériau de bac	polypropylène		

## Accessoires

383894		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en bleu
383908		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en jaune
383919		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en vert
383941		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 103 x 160 / 140 mm, en polypropylène en rouge
383952		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en bleu
383963		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en jaune
383974		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en vert
383985		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge
383996		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en bleu
384037		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en jaune
384106		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 / 300 mm, en polypropylène en vert

384139		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 210 x 350 mm, en polypropylène en rouge
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières