

Feuille de données du produit



Article N°: 9101 Chariot-ESD à plateaux

Equipements de manutention



Tous les éléments sont conducteurs d'électricité. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé. 3 plateaux gris clair conforme à la Norme DIN 68765. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable : Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. Freins sur roues pivotantes, conformément à la norme EN1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum par étagère : 50 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Charge par plateau (kg)	50
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Longueur totale (mm)	1169
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	1152
Hauteur plateaux (mm)	276, 676, 1076
Type de pneu	TPE-ESD
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	57
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976091013