

## Messuhr 80 mm 0,01 mm Skalenteilungswert 10 mm Messspanne



Messuhren mit extra großem Ziffernblatt; Drahtabheberbohrung auf Anfrage möglich. Drahtabheber siehe Nr. 33029 120; Weitere Liefermöglichkeiten; Öl- und wasserdichte Ausführungen mit Schutzart IP 67 siehe Nr. 33051-33053; Messuhren wie Nr. 33080 mit Messspanne 30, 50 oder 100 mm auf Anfrage; Messuhren wie Nr. 33081 mit Messspanne 30 oder 50 mm auf Anfrage; Außen-Durchmesser 80 mm; Skalenteilungswert 0,01 mm; Messspanne 10 mm; Anzahl der Zeiger 2; Eine Umdrehung des großen Zeigers 1 mm; Messkraft 1 ca. N; Ausführung Außenring Kunststoff

<b>Außen-Ø:</b>	80 Millimeter
<b>Skalenteilungswert:</b>	0,01 Millimeter
<b>Messspanne:</b>	10 Millimeter
<b>Anzahl der Zeiger:</b>	2 Stück
<b>Eine Umdrehung des großen Zeigers:</b>	1,0 Millimeter
<b>Messkraft:</b>	1,0 Newton
<b>Ausführung Außenring:</b>	Kunststoff Millimeter