


Artikelnummer: 120699

Kurzbeschreibung: Kragarmregal KRM, einseitig, 2500x4000x400

Langbeschreibung: Für die Lagerung und Materialbereitstellung von Profilen, Rohren oder langen und sperrigen Materialien ist das einseitige Kragarmregal KRM die richtige Lösung. Der Aufbau ist mit wenigen Komponenten einfach und schnell abgeschlossen. Die Kragarme werden eingehängt, daher ist eine spätere Verstellung ohne Hilfsmittel möglich. Das Kragarmregal KRM ist robust gebaut und mit einer massiven Fussplatte ausgestattet. Der verzinkte und aus Stahl hergestellte Kragarmständer hat eine Systemlochung von 50 : 50 mm, die Fussprofile aus Winkelprofilen sind in der Farbe Enzianblau (RAL 5010) lackiert. Bei gleichmässiger



Höheneinstellung und gleichmässig verteilter Last beträgt die Belastbarkeit je Ständerseite bis zu 2300 kg.[BR]Weitere Details: Für Materialbereitstellung und Lagerung von Rohren, Profilen oder langen, sperrigen Materialien Einseitiges Kragarmregal KRM Einfacher Aufbau mit wenigen Komponenten Einhängbare Kragarme, daher Verstellung ohne Hilfsmittel Robuste Ausführung mit massiver Fussplatte Kragarmständer aus Stahl, verzinkt, Systemlochung 50 : 50 mm Fussprofile aus Winkelprofilen in Enzianblau (RAL 5010) Belastbarkeit bis 2300 kg je Ständerseite bei gleichmässiger Höheneinteilung und gleichmässig verteilter Last Kragarmlänge 400 mm: Gesamttiefe 700 mm, Belastung je Kragarm 350 kg* (Bei gleichmässig verteilter Last) Kragarmlänge 500 mm: Gesamttiefe 800 mm, Belastung je Kragarm 300 kg* (Bei gleichmässig verteilter Last) Regalhöhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm Regallänge: wahlweise 3000 mm, 4000 mm oder 5000 mm Bodenanker und 1 bzw. 2 Kreuzverbände im Lieferumfang enthalten

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052941859953