

Artikelnummer: 129213

Kurzbeschreibung: Hochhubwagen SDJ 1516

Langbeschreibung: Hochhubwagen SDJ 1516:
Hochhubwagen eignen sich besonders für das gelegentliche Ein- und Ausstapeln von Paletten und anderem Stückgut oder zum Be- und Entladen von LKWs ohne Ladebühne. Durch den ausschließlich manuellen Antrieb sind diese Geräte praktisch immer einsatzbereit und kostengünstig in Sachen Wartung und Instandhaltung.

Ausstattungsmerkmale: manuelles Heben über die Hubdeichsel oder ein Fußpedal Überlastschutz stufenlos regulierbares Absenken über den Handhebel am Deichselgriff stabile Haltegriffe für eine gute Handhabung beide Lenkrollen mit

Feststellbremse für einen sicheren Stand Lastschutzgitter und Rahmengitter für maximale Sicherheit Technische Daten: Tragfähigkeit: 1500 kg Hubbereich: 90 - 1600 mm Freihub: 1510 mm Bauhöhe (gesenkt): 2080 mm Bauhöhe (gehoben): 2080 mm Gabelzinnenmaße: L 1150 x B 170 x H 55 mm Tragbreite: 550 mm Gesamtlänge: 1705 mm Gesamtbreite: 755 mm Wenderadius: 1380 mm Eigengewicht: 245 kg



EAN/GTIN: 4260151123423