

Produktinformation

86 03 150

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug



- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet




Allgemein

Artikel-Nr.	86 03 150
EAN	4003773069676
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	175 g
Abmessungen	150 x 50 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute


Backendicke (am Gelenk) (B2)	7,0 mm
Gelenkdicke (B3)	10,5 mm
Spitzendicke (B1)	4,7 mm
Einstellpositionen	14
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	27 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig



Schnelleinstellung per Knopfdruck

