

Productinformatie

98 43 50

Draaimomentsleutel

Met buitenvierkant, omschakelbaar

ISO 3315 IEC 60900 DIN EN 60900

- Omschakelbaar voor een aantrekken van linkerdraden
- Transparant geïsoleerde schaal 5 - 50 Nm
- Vergrendelbare draaimomentinstelling
- Instelbaar in stappen van 0,25 Nm
- Zeer stevige bevestiging van bedieningsgereedschap door geschroefde vergrendeling
- Kalibreebewijs bijgevoegd
- Chroom-Vanadiumstaal



⚠ 1000 V 

Algemeen

Artikel-nr.	98 43 50
EAN	4003773071778
gewicht	1.185 g
Afmetingen	385 x 85 x 55 mm
Norm	ISO 3315 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Vierkant aansluiting	1/2
Gebruik	5 - 50 Nm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen