

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 100 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 125 x 32 mm, naaf met kogellager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 12,5 mm

Artikelnummer: 139509



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met rubberbanden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 125 x 32 mm
- naaf met kogellager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van kunststof
- bevestiging met ruggat, Ø 12,5 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	ruggat	12,5 mm
roltype	apparatenwiel	materiaal behuizing	kunststof
bouwmodel	zwenkwiel	zwenklager	kogellager
draagvermogen	100 kg	rem	centrale rem
banden	rubber	draadvangkappen	nee
wiel-ø	125 mm	totale hoogte	161 mm

materiaal velg	kunststof	wielbreedte	32 mm
wiellager	kogellager	uitlading	43 mm
bevestigingselement	ruggat	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,62 kg

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken