


## Schake afzethek Basic

hoogte x lengte 1000 x 2000 mm,  
van kunststof in wit/rood


Artikelnummer: 150163



## Schake Afzethek Basic

afzethek



- geschikt voor buiten
- hoogte x lengte 1000 x 2000 mm
- van kunststof in wit/rood
- getest conform TL Absperrtechnik 97



## Technische details

|                       |              |               |                                     |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| afbakening en verkeer | afzetsysteem | materiaal     | kunststof                           |
| afzetsysteem          | hek          | kleur         | wit/rood                            |
| type hek              | afzethek     | lampadapter   | nee                                 |
| plaats van toepassing | buiten       | certificering | getest conform TL Absperrtechnik 97 |
| hoogte                | 1000 mm      | gewicht       | 14,5 kg                             |
| lengte                | 2000 mm      |               |                                     |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150129 |  | voetplaat voor afzethek, hoogte x breedte x diepte 120 x 800 x 400 mm, met zijdelingse grepen, van kunststof in zwart            |
| 150132 |  | magazijn- en transporttraverse voor afzethek, lengte 2000 mm, plaats voor 20 hekken, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221169 |    | oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel   |
| 221212 |    | werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit   |
| 221266 |    | werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9                                      |
| 221309 |   | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat   |
| 369088 |  | container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen |
| 527154 |  | Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond  |
| 529543 |  | afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit  |