

Rollcart chariot-armoire

force 1000 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
700 mm, plateforme en plaque de
contreplaqué avec surface
antidérapante, imperméable,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL7035
gris clair/RAL5010 bleu gentiane,
avec 1 armoires, hauteur x longueur
x largeur 920 x 1150 x 700 mm, avec
bandage TPE



Numéro d'article: 158105

Rollcart Chariot bloc-coffre

Force 1000 kg



chariot-armoire

- force 1000 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois soudée
- avec 1 armoires
- hauteur x longueur x largeur 920 x 1150 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot-armoire	pneumatique	TPE
charge	1000 kg	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1000 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	700 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	1 armoire	matériau	acier/bois
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	conducteur d'électricité	non
surface de plateforme	antidérapant	poignée	1 pièce
exécution de plateforme	imperméable	disposition des roues	rectangulaire
armoire	1 pièce	surface	finition peinture époxy
hauteur	920 mm	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
nombre de plateaux	2 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
longueur	1150 mm	Poids	87 kg
largeur	700 mm		

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal