

Rollcart houten zakkensteekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 370 x 140 mm,
onderstel met kunstharlak in natuur,
wielen met TPE-banden op kunststof-
velg

Artikelnummer: 158348



Rollcart Houten zakkenwagen stabiel door half-hoge stalen fittingen

houten zakkensteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 370 x 140 mm
- onderstel met kunstharlak in natuur
- hoogte x breedte 1150 x 620 mm
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met groefkogellager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type kar	zakkensteekwagen	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	250 kg	wiel-Ø	250 mm
breedte schep	370 mm	materiaal velg	kunststof
diepte schep	140 mm	veiligheidsgreep	nee
materiaal	hout, staal	hoogte	1150 mm
oppervlak	voorzien van kunstharlak	breedte	620 mm
kleur	natuur	diepte	540 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	17 kg

