

**KERN**


## platform-weegschaal

platform van RVS, breedte x diepte  
650 x 500 mm, weegbereik van 150  
kg, afleesbaarheid in 50 g stappen

Artikelnummer: 158977



**KERN**



## KERN Platformweegschaal

KERN platform-weegschaal




- platform van RVS, breedte x diepte 650 x 500 mm
- weegbereik van 150 kg
- afleesbaarheid in 50 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 105 x 650 x 500 mm
- Met de functies afstellen (CAL), aantal stuks, procentbepaling, wissel weeenheden, Hold, Pre-Tare
- uitgerust met LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk

### Technische details

|                    |                     |         |        |
|--------------------|---------------------|---------|--------|
| type weegschaal    | platform-weegschaal | hoogte  | 105 mm |
| materiaal platform | RVS                 | breedte | 650 mm |
| platformbreedte    | 650 mm              | diepte  | 500 mm |

|                       |   |                            |                       |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| platformdiepte        | 500 mm  | telfunctie                 | ja                    |
| weegbereik            | 150 kg  | tarreren                   | ja                    |
| afleesbaarheid        | 50 g  | WEEE-registratienummer     | DE80821200            |
| weegschaalfuncties    | afstellen (CAL), aantal stuks, procentbepaling, wissel weegeenheden, Hold, Pre-Tare | WEEE-apparaatsoort         | klein apparaat cat. 5 |
| ip beschermingsklasse | 65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen                        | merk volgens EAR-registers | KERN                  |
| spanningsverzorging   | netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk                                     | gewicht                    | 30,9 kg               |
| weegschaal uitrusting | LC-display, gegevensinterface voor printer of pc                                    |                            |                       |

### Dit past ook bij ...

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 221143 |   | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 227890 |   | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht         |
| 227908 |  | unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed   |