

jerrycanpomp

bediening per hand, behuizing van polyvinylideenfluoride

Artikelnummer: 200969



aftappomp

Handbediening

jerrycanpomp

- voor zuren, logen en agressieve media met een maximale viscositeit van 500 mPas
- Geschikt voor jerrycans, tonnen en vaten tot 60 liter
- bediening per hand
- pomp dompelbuis past zich automatisch aan de vathoogte aan
- behuizing van polyvinylideenfluoride

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	materiaal behuizing	polyvinylideenfluoride
vaten-/containerhandling	handpomp	dompeldiepte	700 mm
pomptype	jerrycanpomp	vat-/containerhandling uitrustin	dompelbuis past zich automatisch aan de vathoogte aan
opslagbak	jerrycans, tonnen en vaten tot 60 liter	max. viscositeit	500 mPas
medium	zuren, logen en agressieve media	max. pompcapaciteit l/hefbewegin	26 l/hef
bediening	hand	gewicht	0,54 kg

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm