

BS-ROLLEN

ESD-zwenkwiel met rem

draagvermogen 120 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 125 x 37 mm, Dubbele rem, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209064

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

ESD-zwenkwiel met rem

- draagvermogen 120 kg
- met massief rubber-banden
- naaf met rollager
- diameter x breedte 125 x 37 mm
- naaf lengte x Ø 39 x 15 mm
- Dubbele rem
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	hoogte	155 mm
bouwmodel	zwenkwiel	lengte naaf	39 mm
draagvermogen	120 kg	naafboorgat	15 mm

banden	massief rubber	breedte wiel	37 mm
diameter wiel	125 mm	uitlading	34 mm
materiaal velg	plaatstaal	loopvlak eigenschap	antistatisch
wiellager	rollager	lengte plaat	105 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	76x56/84x64 mm
elektrisch geleidend	ja	diameter schroefgat	9 mm
materiaal behuizing	staal	oppervlak velg	verzinkt
zwenklager	kogellager	oppervlak behuizing	verzinkt
rem	Dubbele rem	gewicht	1,35 kg

Gerelateerde Producten

209074



wiel, draagvermogen 120 kg, met massief rubber-banden, naaf met rollager, diameter x breedte 125 x 37 mm, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken