

Cascoo ruggat-zwenkwiel met rem



banden polypropyleen, diameter 50 mm, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, naaf lengte 22 mm, centrale rem, velg van polypropyleen, bevestiging met ruggat, Ø 11 mm



Artikelnummer: 243577

ruggat-zwenkwiel met rem

- banden polypropyleen
- diameter 50 mm
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- naaf lengte 22 mm
- centrale rem
- velg van polypropyleen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met ruggat, Ø 11 mm

Technische details

| | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| transporttechniek | rollen | elektrisch geleidend | nee |
| roltype | transportapparaatwielen | ruggat | 11 mm |
| bouwmodel | zwenkwiel | materiaal behuizing | staal |
| banden | polypropyleen | rem | centrale rem |
| wiel-ø | 50 mm | draadvangkappen | nee |
| materiaal velg | polypropyleen | naaf lengte | 22 mm |
| wiellager | zwenklager | oppervlak behuizing | galvanisch verzinkt |

bevestigingselement ruggat

gewicht 0,19 kg