

Cascoo Roue encastrable

force 250 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 250 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en Acier

Numéro d'article: 243624



Roue encastrable

- force 250 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en Acier
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de jante	Acier
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	250 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	longueur de moyeu	59 mm
Ø de roue	250 mm	Poids	2,96 kg

