

hofs

rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

hauteur x largeur x profondeur 1850
x 2750 x 300 mm, utilisation unilatéral
- conçu pour un montage mural,
montants avec revêtement en zinc
anti-corrosion, niveaux avec
revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 526702



hofs
REGALSYSTEME



hofs Rayonnage à boulonner pour classeurs

Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et
suivant)

- Convient pour salles d'archives
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 2750 x 300 mm
- profondeur du compartiment 300 mm
- 3 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun, avec tablettes en tôle fine de qualité, sans plateau de recouvrement / 5 hauteurs de classeur
- niveaux avec rebord antichute, rebord de tablette latéral et pliage de sécurité
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : 1 rayonnage de base avec 4 montants et 2 rayonnages suivants avec chacun 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- instruction de montage : La liaison de profilés et de tablettes est effectuée au moyen de vis, et en partie renforcée par des plaques angulaires

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	matériau	acier
rayonnage modulaire	système à visser	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage complet	plateau de recouvrement	non
nombre d'éléments standard	3 pièce	profondeur de compartiment	300 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	surface de tablette	galvanisé
hauteur	1850 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	2750 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	300 mm	volume de livraison	1 rayonnage de base avec 4 montants et 2 rayonnages suivants avec chacun 2 montants, plateaux conf. à l'offre
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	livraison	démonté
hauteurs de classeurs	5 pièce	certification	GS // label de qualité RAL
type de soubassement	tablette en tôle d'acier	garantie	5 années
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute // rebord de tablette latéral // pliage de sécurité	Poids	43,8 kg

Accessoires

716534



tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair

716545		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc