

## barrière mobile à ressort à gaz

avec support oscillant, largeur totale 6,23 m, largeur libre 5,525 m, lisse de barrière en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris blanc/rouge

Numéro d'article: 532643



## Barrière pivotante

### avec ressort à gaz

barrière mobile à ressort à gaz

- avec support oscillant
- largeur totale 6,23 m
- largeur libre 5,525 m
- à cheviller
- verrouillable avec cadenas
- lisse de barrière en aluminium avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris blanc/rouge
- réfléchissant
- avec lisse anti-assise
- montant en acier galvanisée à chaud avec finition peinture époxy Duplex en RAL3020 rouge signalisation
- livré plaque de fond incluse

## Détails techniques





sécurisation de la circulation

système de barrières





matériau de lisse aluminium

|                      |                                 |                     |  |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| système de barrières | barrière                        | surface de lisse    | finition peinture époxy                                      |
| type de barrière     | barrière mobile à ressort à gaz | couleur de lisse    | blanc/rouge  |
| support              | support oscillant               | matériau de montant | acier  |
| largeur totale       | 6,23 m                          | surface de montant  | galvanisée à chaud avec<br>finition peinture époxy<br>Duplex |
| largeur libre        | 5,525 m                         | couleur du montant  | rouge signalisation //<br>RAL3020                            |
| type de fixation     | à cheviller                     | type de surface     | réfléchissant  |
| système de fermeture | cadenas                         | volume de livraison | plaque de fond incluse                                       |
| équipement barrière  | lisse anti-assise               | Poids               | 55 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 532646 |    | serrure triangulaire pour barrière, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                              |
| 532647 |    | serrure à cylindre profilé pour barrière, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                        |
| 532648 |   | serrure à cylindre profilé + serrure triangulaire pour barrière, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 532649 |  | cadre de montage pour barrière   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 210305 |  | poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection                 |
| 376797 |  | arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud |
| 400661 |  | poubelle, convient pour le extérieur, capacité 50 l, hauteur x largeur x profondeur 745 x 430 x 330 mm, pour fixation murale ou sur montants, corps en polyéthylène rouge                                |
| 525473 |  | banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu              |