

## montagetafel

hoogte x breedte x diepte 840 x 1750 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 590593



## Werktafel

### Grondelement

montagetafel















- hoogte x breedte x diepte 840 x 1750 x 750 mm
- draagvermogen 500 kg
- bladdikte 30 mm
- grondelement
- blad van beuken-multiplex
- 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- U-profiel
- met stelschroeven
- 3 jaar garantie

## Technische details

meubeltype	tafel	vorm onderstel	4-voetonderstel
type tafel	montagetafel	materiaal onderstel	staal
tafelement	grondelement	oppervlak onderstel	gemoffeld
hoogte	840 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1750 mm	buisvorm	U-profiel

diepte	750 mm	onderbouw	stelschroeven
draagvermogen	500 kg	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar	nee	uitvoering	licht frame
elektrisch geleidend	nee	garantie	3 jaar
materiaal plaat	beuken-multiplex	gewicht	42 kg
dikte plaat	30 mm		

## Gerelateerde Producten

504806		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1750 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504812		schuin legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1750 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504817		geperforeerde plaat voor montage­tafel, hoogte x lengte 400 x 1750 mm, in RAL7035 lichtgrijs
521684		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1750 x 300 mm
521686		staander voor opbouw­constructies, hoogte 850 mm, van staal
521688		staander voor opbouw­constructies, hoogte 1300 mm, van staal
524515		staander voor opbouw­constructies, hoogte 1100 mm, van staal
590731		aanbouw­tafel, voor montage­tafel, hoogte x breedte x diepte 840 x 1750 x 750 mm, draagvermogen 500 kg, blad van multiplex Geslepen in decor beuken, 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs, U-profiel
590899		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1750 x 500 mm
590946		afrollijst voor montage­tafel, hoogte x diepte 90 x 15 mm, van hout
590968		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
590979		laden-onderbouw, Geschikt voor werkbank, hoogte 350 mm, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
591086		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor lade­hoogte 120 mm
591111		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor lade­hoogte 240 mm

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218978		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1250 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs