

## Euronorm-stapelbak

### Basic

hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 63 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken

Artikelnummer: 763126



## Euronorm stapelcontainers Basic



### Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm
- inhoud 63 l
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs
- Wanden doorbroken, bodem doorbroken
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door verzonken greep
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie



## Technische details

|                 |               |                                  |  |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|
| baktype         | Stapelbak     | vloerconstructie                 | doorbroken                                   |
| euronorm        | ja            | bodemversteving door             | verstevigingsribben                          |
| inhoud          | 63 l          | plafond                          | als accessoire (niet inbegrepen)             |
| hoogte          | 320 mm        | geschikt voor levensmiddelen     | ja   |
| lengte          | 600 mm        | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen |
| breedte         | 400 mm        | temperatuurbestendigheid         | -20 °C tot +80 °C                            |
| materiaal       | polypropyleen | geschikt voor rollenbanen        | ja   |
| recyclebaar     | ja            | draaginstallatie                 | verzonken greep                              |
| stapelbaar      | ja            | kleur                            | grijs  |
| nestbaar        | nee           | garantie                         | 5 jaar                                       |
| vouwbaar        | nee           | gewicht                          | 2 kg   |
| wandconstructie | doorbroken    |                                  |  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 707136 |    | oplegdeksel, van polyethyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm    |
| 757305 |   | papierclip, voor stapelbak, van RVS  |
| 763341 |  | stolpdeksel, van polyethyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 202875 |  | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg  |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |