

Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite
875 x 1620 x 1190 mm, Inhalt 1100 l,
In grau, Einfahrtaschen

Artikelnummer: 100580



Cemo GFK Großbehälter

Unterbau mit Staplertaschen

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 875 x 1620 x 1190 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1340 x 910 mm
- Inhalt 1100 l
- In grau
- Wände: glatte, nahtlose Flächen für eine leichte Reinigung
- Einfahrtaschen
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen

Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	1100 l	faltbar	nein
Höhe	875 mm	nestbar	ja
Länge	1620 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1480 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	1190 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	1050 mm	Griff	Umlaufender Griffband
Bodenlänge	1352 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1340 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	922 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	910 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grau
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	57 kg

Zubehör

100605		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter mit 1100 l Inhalt, Höhe 140 mm
203940		Fahrgestell, Für 1100 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1352 x 922 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Dreh- und Lenkstopp
704218		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 1100 l Inhalt, in grau

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium