

Kärcher Saugschlauch für Nass- /Trockensauger

KÄRCHER

Schlauchlänge 10 m, Nennweite 40 mm, ölbeständig

Artikelnummer: 119508



Saugschlauch für Nass-/Trockensauger

- Schlauchlänge 10 m
- Nennweite 40 mm
- ölbeständig
- Höhe x Länge x Breite 90 x 800 x 800 mm

Technische Details








Reinigungstyp	Zubehör	Nennweite	40 mm
für Reinigungsgerät	Nass-/Trockensauger	Höhe	90 mm
Schlauchlänge	10 m	Länge	800 mm
Resistenz eigenschaft	ölbeständig	Breite	800 mm
antistatisch	nein	Gewicht	3,8 kg

Zubehör

119312



Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm

119314		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1200 W, Luftmenge 2x3360 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119317		Nass-/Trockensauger, Leistung 3x1200 W, Luftmenge 3x3660 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119319		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119321		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119322		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119323		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119324		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm