## Krause

## Fahrbare Stufen-Plattformleiter

**STABILO® Professional** 

Aufstieg einseitig, 14 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 3,3 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm, Holmlänge 4,6 m, Handlauf beidseitig, Aus Aluminium

Artikelnummer: 139753













## Krause Stufenstehleiter STABILO® Professional

## Fahrbare Stufen-Plattformleiter

- Aufstieg einseitig
- 14 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 3,3 m, Podest Breite x Tiefe 500 x 450 mm
- Holmlänge 4,6 m
- Sichere Anwendung durch Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Handlauf beidseitig
- Quertraverse 1.25 m breit
- 2 Rollen am Holmende
- platzsparend zusammenklappbar
- Aus Aluminium
- Gewicht 30,5 kg

<b>Technische Details</b>			
Steigtechnik	Stehleiter	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Leitertyp	Fahrbare Stufen- Plattformleiter	Breite Quertraverse	1,25 m
Material	Aluminium	fahrbar	ja
Nutzung	einseitig	Handlauf	beidseitig
Holmlänge	4,6 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf, Quertraverse, Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Höhe Podest	3,3 m	Sicherheitsbügel	ja
Standhöhe	3,3 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	500 mm	Leiter Ausführung	zweiteilig
Tiefe Podest	450 mm	Ablageschale	ja
Arbeitshöhe	5,3 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	14	Unterbau	2 Rollen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Gewicht	30,5 kg
klappbar	ja		