

Scangrip Akku-Inspektionsleuchte LINE LIGHT

16 Leuchtmittel SMD LED, Lichtstrom 600 Lumen, Spot 150 Lumen, Mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten zur Aufhängung, Mit USB-Kabel


Artikelnummer: 219552



Scangrip Inspektionsleuchte LINE LIGHT mit Spotlight

Akku-Inspektionsleuchte

- Durchmesser x Länge 25 x 357 mm
- 16 Leuchtmittel SMD LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 600 Lumen, Spot 150 Lumen
- Mit beweglichem Haken, Cliphalter und Magneten zur Aufhängung
- Leuchtdauer 1,5 h, Spot 4 h
- Ladezeit 6 h
- Mit USB-Kabel
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| Werkzeugtyp | Zubehör | Kabellänge | 1 m |
| Leuchtmitteltyp | SMD LED | Leuchte Ausstattung | beweglicher Haken, Cliphalter und Magnete |
| Leuchtmittel Anzahl | 16 Stück | Länge | 357 mm |
| Energieeffizienzklasse | A | Durchmesser | 25 mm |
| Leuchtdauer | 1,5 h | Temperaturbereich | -10 °C bis +40 °C |
| Leuchtdauer Spot | 4 h | IP Schutzart | 65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen |
| Lichtstrom | 600 Lumen | Garantie | 3 Jahre |
| Lichtstrom Spot | 150 Lumen | WEEE- Registrierungsnummer | DE24837723 |
| Spannungsversorgung | USB-Kabel | WEEE-Geräteart | Lampen KAT 3 |
| Akkutyp | Lithium-Ionen | Marke laut EAR-Register | Scangrip |
| Akkuleistung | 2600 Ah | Gewicht | 1,5 kg |
| Ladezeit | 6 h | | |

Zubehör

272167



Cliphalter, Geeignet für Industrieleuchten, Höhe x Länge x Breite 30 x 90 x 40 mm