

Treston ESD-Regalkasten

TRESTON

Höhe x Breite x Tiefe 100 x 132 x 400 mm, Aus Polypropylen, in schwarz

VE 20 Stück

Artikelnummer: 230163



ESD-Regalkasten



- Höhe x Breite x Tiefe 100 x 132 x 400 mm
- Aus Polypropylen
- in schwarz
- Boden innen gewellt
- Mit Beschriftungsfeld vorne
- Gleiche Breiten stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe

Technische Details

Behältertyp	Regalkasten	stapelbar	ja
Euronorm	nein	Beschriftungsfeld	Beschriftungsfeld vorne
Höhe	100 mm	Bodenkonstruktion	innen gewellt
Breite	132 mm	Farbe	schwarz
Tiefe	400 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +70 °C
Innenbreite	110 mm	Beständigkeit	gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel

Innentiefe	357 mm	Lieferumfang	inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Material	Polypropylen	Gewicht	7,6 kg
elektrisch leitend	ja		

Dazu passt auch ...

216909		Antistatischer Flachbeutel, Aus Polyethylen in rosa, Stärke 100 µm, Länge x Breite innen 400 x 300 mm
221146		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9