

Schwerlastregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 400 mm, Fachlast 175 kg, 5 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7031 Blaugrau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7031 Blaugrau

Artikelnummer: 272326



Schwerlastregal - Grundfeld




- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 400 mm
- Feldlast 875 kg
- Fachlast 175 kg
- Fach Breite x Tiefe 900 x 400 mm
- 5 Ebene(n) mit Holzboden
- Im Raster von 80 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7031 Blaugrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7031 Blaugrau
- Ständer mit Kunststoffüße

- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit Kunststofffüßen, Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	80 mm
Regaltyp	Schwerlastregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Höhe	1800 mm	Unterbau	KunststoffüÙe
Breite	900 mm	Farbe Boden	RAL7031 Blaugrau
Tiefe	400 mm	Farbe Ständer	RAL7031 Blaugrau
Fachlast	175 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfeosten mit KunststofffüÙen, Ebenen gem. Angebot
Feldlast	875 kg	Farbe Ausführung	RAL7031 Blaugrau
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	900 mm	Garantie	3 Jahre
Fachtiefe	400 mm	Gewicht	17,4 kg

Dazu passt auch ...

221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
249754		GEDORE 226 E-1 Gummihammer hart Ø 55 mm
763261		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 240 x 600 x 400 mm, Inhalt 43 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen