

META

Längstraversen für Palettenregal

Länge 3300 mm, max. Feldlast 12800 kg, Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2 3400 / 3750 kg, 3 Stellplätze bei Längseinlagerung, Einlagerung längs, Traversen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 500993



Das Lagersystem



META Palettenregal

Bauteil - Traverse

Längstraversen für Palettenregal

- Stecksystem
- Länge 3300 mm
- max. Feldlast 12800 kg

- Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2
3400 / 3750 kg
- Fachbreite 3300 mm
- 3 Stellplätze bei Längseinlagerung
- Einlagerung längs
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp | Regal | Traglast pro Paar (Rahmentyp 2/) | 3750 kg |
| Regaltyp | Palettenregal | Ø kg/Platz (bei Rahmentyp 1) | 1133 kg |
| Regalsystem | Stecksystem | Ø kg/Platz (bei Rahmentyp 2) | 1250 kg |
| Regalfeld | Bauteil | Feldlast max. (Rahmentyp 1/ Fach | 8800 kg |
| Bauteil | Längstraversen | Feldlast max. (Rahmentyp 1/ Fach | 8500 kg |
| Material | Stahl | Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach | 12800 kg |
| Breite | 3300 mm | Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach | 12250 kg |
| Stellplätze Anzahl | 3 Stück | Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach | 11600 kg |
| Stellplätze (Längseinlagerung) | 3 Stück | Oberfläche Traversen | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Einlagerung | längs | Farbe Traversen | rotorange // RAL2001 |
| Nutzung | einseitig | Farbe Ausführung | rotorange // RAL2001 |
| Böden- / Ebenentyp | Traversen | Garantie | 5 Jahre |
| Fachbreite | 3300 mm | Gewicht | 21,715 kg |
| Traglast pro Paar (Rahmentyp 1/) | 3400 kg | | |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203461 |  | Stufenstehtreppe, Aufstieg einseitig, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m, Aus Aluminium |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 507316 |  | Wiege-Hubwagen, Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion |
| 513209 |  | Fahrbare Podesttreppe, Podest Höhe 1,92 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |

