

C+P

Wandschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 830 x 700 x 300 mm, Doppel-Flügeltür, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün, Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün

Artikelnummer: 503845

ERGO



C+P Wandschrank ERGO

Wandschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 830 x 700 x 300 mm
- Stahlblechkonstruktion
- Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 110 °
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Griffschloss
- verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün
- Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Unterbau	Sockel
Schranktyp	Universalschrank	Material	Stahlblech
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Höhe	830 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	700 mm	abschließbar	ja
Tiefe	300 mm	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	Böden	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Verriegelung	3-seitig
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	110 °
Traglast Fachboden	50 kg	Griff	Griffschloss
Farbe Korpus	resedagrün // RAL6011	fahrbar	nein
Farbe Front	resedagrün // RAL6011	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Schließsystem	Zylinderschloss	Gewicht	23,03 kg

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
503846	·	Stahlboden für Wandschrank, Breite x Tiefe 700 x 300 mm, Traglast 50 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
503847	·	Stahlboden für Wandschrank, Breite x Tiefe 700 x 300 mm, Traglast 50 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In altrosa
221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau

221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot