

overig »

Gatenboren 80 mm – 102 en 105 mm



Professionele gatenboren voor het monteren van inbouwunits van Ø 60, Ø 80, Ø 102 en Ø 105 mm. Boor is geschikt voor hout, spaanplaat, triplex en gipswanden en wordt incl. een centreerboor geleverd.

Wanneer gebruikt u welke boor?

Voor de Elevator gebruikt u een boor van Ø 80 mm

Voor de OCS Pop Up / Evoline Port : Ø 102 mm

Voor de TWIST gebruikt u : Ø 105 mm

Voor de Wireless – charger gebruikt u: Ø 60 mm

Materiaal

Staal

Kleur

- zwart met rode boorschacht

Afmetingen

Diameter: 60 / 80 / 102 / 105 mm

Verpakkingseenheid

Per stuk

Artikelnummer

Uitvoering	Artikelnummer
Gatenboor Ø 60 mm - Wireless Charger	49.80.026
Gatenboor Ø 80mm x 60 mm Elevator en Power Dot	55.10.166
Gatenboor Ø 102 mm – Pop Up / Port	79.10.021
Gatenboor Ø 105 mm x 60 mm - Twist	55.10.156

Gerelateerde producten



Elevator Ø80 mm



Pop Up / Port 102 mm



Twist 105 mm