


# Productdatablad

## Cinch Audio



### Artikelnr.

MA A 1021

### Cinch Audio

(met draagring, schroefbevestiging)

### Reserveonderdeel:

adapter 4 art.nr. MA 1000 AD 4

### Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 50 V
Frequentiebereik:	20 Hz ... 20 kHz
Contactweerstand:	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Isolatiweerstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Doorslagspanning:	AC 500 V ~ (50/60 Hz) bij 1 min 2 mA
Steek- en trekkracht:	3 ... 25 N
Steekcycli:	$\geq 1000$
Koppelstuk:	wit (links) 180° rood (rechts) 180°
Contactmateriaal:	verguld
Inbouwdiepte:	14 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Montage-instructie:	Montage in diepe inbouwdoos

### Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

### Kleur:

wit

### Materiaal:

thermoplast

**P** Kleurendruk mogelijk