

Hovden Grafiet Midi 1080lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 630006
 EAN: 7021986300062



Elektrisch

System wattage: 12W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1080lm
 Werkzaamheid: 90 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Lens
 Bundelhoek: 15°
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten
 Kabel: Kabel 2m
 Aansluiting: Incl. snoer en stekker

Afmetingen

Lengte (mm) L: 100
 Breedte (mm) W: 61
 Hoogte (mm) H: 116
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.969 / 0.881

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 160 x 120 x 80



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 6 2