


Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27011
EAN	4024941270113
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Geräte-Höhe	125mm
Geräte-Breite	113.5mm
Geräte-Tiefe	153mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,64 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941270113
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,64 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941958967
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,406 kg
Volumen	13.588,4 ccm



5 MB 22

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	155,0	155,0	155,0			
i	118,0	118,0	118,0			
k	113,5	113,5	113,5			
Leiter mm ² min	6	6	6			
Leiter mm ² max	16	16	16			