

Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27240
EAN	4024941272407
Produktgruppe	Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Geräte-Höhe	103mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	120mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm

Artikelbeschreibung	
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,279 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941272407
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,279 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941823203
Länge	295 mm
Breite	185 mm

Logistikdaten	
Höhe	215 mm
Gewicht	2,954 kg
Volumen	9.975 ccm



5 MB 22

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
k	70,5	79,5	86,5	95,0	95,0	101,5
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6