

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012



Artikel-Nr.: LM85143-2

**Filament Classic P45 Kopfspiegellampe
(LIGHTME) LED Filament Classic P45 Kopfspiegellampe
4W-E14/827**

EAN-Code: 4020856851430



Allgemeine Eigenschaften


Lampensockel.....	E14
Nennlebensdauer.....	15.000 Std.
Bemessungslebensdauer	15.000 Std.
Schaltzyklen.....	40.000x
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +40° C

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	A++
------------------------------	-----

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012



Produktabmessungen

Länge	78 mm
Durchmesser	45 mm
Gewicht	14 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme.....	4,0 W
Gewichteter Energieverbrauch	4 kWh/1.000 h
Elektrischer Leistungsfaktor.....	$\lambda > 0,40$
Dimmbar?	nein
Zündzeit	< 0,5 s
Anlaufzeit ¹	sofort voller Lichtstrom
Quecksilbergehalt ²	0,0 mg
Äquivalenz-Leistung ³	35 W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	400 lm
Bemessungsnutzlichtstrom.....	400 lm
Lampenlichtstromerhalt ⁴	70 %
Farbkonsistenz SDMC	≤ 6

¹ bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² gebunden als Amalgam

³ eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

⁴ am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe


– <http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html>

Hinweis

Stromsparende Speziallampe (**Kopfspiegellampe**) für dekorative Lichteffekte.

Nicht zur Raumbelichtung im Haushalt bestimmt.


Abmessungsskizze LED LM85143-2



H: 78 mm

D: 45 mm

Abmessungsskizze Äquivalent-Leuchtmittel



H: 80 mm

D: 45 mm

Farbspektrum

