

**Artikelnummer:** 128767

**Kurzbeschreibung:** Nestbare rolcontainer, 3-zijdig, 1 tussenlegbord

**Langbeschreibung:** Nestbare rolcontainer, 3-zijdig, met kunststof legborden, draagvermogen 500 kg: Twee zijhekken en een achterwand vormen de stelling van de nestbare rolcontainer met een breedte van 673 en een diepte van 794 in de binnenmaat. Het oppervlak van de rolwagen is blauw gegalvaniseerd en daardoor bijzonder bestendig en duurzaam.

De vloer uit kunststof zijn net zo robuust. Met behulp van praktische veertechnologie kan de basis in een paar eenvoudige stappen opzij worden gevouwen, zodat de rolcontainer nestbaar is voor een optimaal transport van verpakkingen. De rolcontainer vervoert zonder problemen ladingen tot 500 kilogram, zodat zelfs zware goederen zeer eenvoudig kunnen worden verplaatst en opgeslagen. Twee zwenkwielen met rem en twee vaste wielen met een diameter van 125 millimeter maken de container mobiel. De speciale elastische banden zorgen ervoor dat de rollen van de trolley zeer slijtvast en stil lopen. 2 zijhekken, 1 achterwand Nestbaar Galvanisch blauw gegalvaniseerd Kunststof vloeren Aantal tussenplanken: naar keuze met geen, 1 of twee tussenplanken De uitvoering met een tussenplank: Klappbare tussenplank, in het midden gemonteerd, bevestigd aan de achterwand Bodem met zijdelings inklapbare veertechniek, nestbaar voor optimaal transport van verpakkingen 2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen, grijs, elastische banden, ø 125 mm Draagvermogen: 500 kg Afmetingen inwendig: b 673 x d 794 mm

