



33121206

Polycarbonatgehäuse Polycarbonat Standard 120 x 122 x 55 mm

Polycarbonatgehäuse Polycarbonat Standard 120 x 122 x 55 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	120 mm
Breite	122 mm
Tiefe	55 mm
Material	Polycarbonat
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK08
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	100 °C
Dichtung Material	CR-(Chloropren)
Schutzisolierung	vollschutzisoliert nach VDE 0100
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	$>10^{15}$ Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Maritime Register

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.24 kg
GTIN	4049505036622

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

Zubehör



10012006

Montageplatte für 03.121206