



✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Mik-D Highflex Stage

Wendelschirm

Verwendung / Beschreibung

Allround-Mikrofonkabel für Bühne, Veranstaltungen, Studioanwendungen. Trittfest und robust durch erhöhte Wandstärken beim Außenmantel. Die PE-Aderisolation bewirkt eine niedrige Kapazität, der Soft-PVC Mantel ist geschmeidig und kälteresistent.



Lieferprogramm

Bestell-Nr.	Abmessung	Leiterquerschnitt <i>qmm</i>	Außen-Ø <i>ca. mm</i>	Gewicht <i>kg/km</i>	Cu-Gewicht <i>kg/km</i>
<u>5802022</u>	2 x 0,22 qmm	0,22	6,40	49,0	14,5

Aufbau / Audio

Leiter	Cu.-Litze, blk.
Leiteraufbau	28 x 0,10 mm
Leiterquerschnitt	0,22 qmm
Aderanzahl	2
Aderisolation	PE
Gesamtschirm	Cu-Wendelschirm, blank
Außenmantel	Soft-PVC
Abmessung	2 x 0,22 qmm

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich	ruhend: -30 °C bis +70 °C bewegt: -15 °C bis +70 °C
Biegeradius	> 10 x Außen-Ø
Betriebskapazität A/A	ca. 56 pF/m
Betriebsspannung	500 V
Prüfspannung	1.200 V

Aufmachung

Spulen á 100m, Trommeln

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

Farben

schwarz / rot / blau

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH

Mühlweg 6, 85095 Denkendorf

Tel.: 08466 - 9404-0

E-Mail: info@kabeltronik.de

 **kabeltronik**®