


Messleitungen XM...-419

Hochflexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Leitung		Längen L [cm]	*Standardfarben
66.9391-□*	XMF-419	1000 V, CAT IV/32 A	PVC 2,5 mm ²	Ni CE UK CA c UL US	050 100 150 200	21 22 23 27 28
66.9392-□*	XMS-419	1000 V, CAT IV/32 A	SIL 2,5 mm ²	Ni CE UK CA c UL US	050 100 150 200	21 22 23 27 28



Optionale Farben 24 25

Optionale Längen auf Anfrage

Weitere Informationen, Seite 6