

**ARCA 406021**



**Bestellzeichen:** ARCA 406021  
**Artikelnummer:** 8120026  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere kurze Seite

**EAN Code:** 6418074079374  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423124  
 Dänemark: 8212091249  
 Schweden: 2500117  
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigefügt.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
<b>mm:</b>	400	600	210	Schutzart (EN 60529): IP 66
<b>inch:</b>	15.7	23.6	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Totally insulated
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>	PUR			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>				SGS Fimko
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Zubehör:</b>				
MPS ARCA 6040	Montageplatte			
MPP ARCA 6040	Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 6040	Montageplatte			
DRS ARCA 406021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 4060	Innentür (Set)			
PMK ARCA 60	Mastbefestigung, (Set)			

