

## META

### Profillagerregal MINI-RACK

Grundfeld, Nutzung einseitig, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1400 x 500 mm, max. Vertikallast 475 kg, max. seitlich anliegende Last 50 kg, Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 225865



## META Profillagerregal MINI-RACK

### für die stehende Leichtgutlagerung

META Profillagerregal MINI-RACK


- Grundfeld
- Nutzung einseitig
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1400 x 500 mm
- max. Vertikallast 475 kg
- max. seitlich anliegende Last 50 kg
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert

werden

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Traversen Anzahl	3 Stück
Regaltyp	Profillagerregal	Material	Stahl
Regalsystem	Schraubsystem	Oberfläche Traversen	pulverbeschichtet
Regalfeld	Grundfeld	Farbe Traversen	lichtgrau // RAL7035
Höhe	2500 mm	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Breite	1400 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	500 mm	Anlieferung	zerlegt
Nutzung	einseitig	Nutzungshinweis Regalsicherung	Regale mit anlehenden Lasten müssen gegen Kippen gesichert werden
max. seitlich anliegende Last	50 kg	Gewicht	47,31 kg
Vertikallast	475 kg		

## Zubehör

225877		Aufsteckhalter, Für Profillagerregal, Länge 400 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß