

Scangrip Taschenlampe MINI LITE A

Gehäuse aus Aluminium,
Leuchtmittel: OSRAM LED, Lichtstrom
100 Lumen, Mit Trageschleife und
Schlüsselanhänger, Leuchtweite 80
m, Abstrahlwinkel 10 °, Mit Batterie



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY

Artikelnummer: 254567



Taschenlampe

- Ideal für Inspektions- und Montagearbeiten
- Durchmesser x Länge 28 x 102 mm
- Gehäuse aus Aluminium
- Leuchtmittel: OSRAM LED
- Lichtstrom 100 Lumen
- Mit Trageschleife und Schlüsselanhänger
- Leuchtdauer 4,5 h
- Leuchtweite 80 m
- Abstrahlwinkel 10 °
- Mit Batterie
- Kompatibel mit 3x1,5V Alkali AAA
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Geprüft nach ANSI/NEMA FL-1

- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchte Ausstattung	Trageschleufe, Schlüsselanhänger
Lampentyp	Taschenlampe	Material Gehäuse	Aluminium
geeignet für (Anwendung)	Inspektions- und Montagearbeiten	Länge	102 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Durchmesser	28 mm
Leuchtweite	80 m	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Leuchtdauer	4,5 h	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Lichtstrom	100 Lumen	Zertifizierung	Geprüft nach ANSI/NEMA FL-1
dimmbar	nein	Garantie	3 Jahre
Abstrahlwinkel	10 °	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Spannungsversorgung	Batterie	Gewicht	0,07 kg
Batterietyp	3x1,5V Alkali AAA		