

Bauer Schwerlastkipper

Höhe x Länge x Breite 1230 x 1755 x 1880 mm, Inhalt 2,1 m³, Traglast 4000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 528345



Bauer Schwerlastkipper mit automatischer Entriegelung

Schwerlastkipper

- Höhe x Länge x Breite 1230 x 1755 x 1880 mm
- Inhalt 2,1 m³
- Traglast 4000 kg
- Gewicht 466 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Materialstärke 2 mm
- Kippfunktion automatisch durch Aufsetzen am Containerrand oder manuell durch Zugseilentriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp Kippbehälter

Unterbau Einfahrtaschen

Inhalt	2,1 m³	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Höhe	1230 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Länge	1755 mm	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Breite	1880 mm	Ablasshahn	nein
Traglast	4000 kg	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Materialstärke Wanne	2 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Kippfunktion	automatisch	Oberfläche	lackiert
Kippausführung	Abrollautomatik	Farbe	feuerrot // RAL3000
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt	Farbe Ausführung	rot
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckel	nein
unterfahrbar	ja	Gewicht	466 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau