

Nr. 195 Seilrollen

aus Stahl S355, rot lackiert, mit abgedichteten Rillenkugellagern, passend zu Schwerlast-Bockrollen Nr. 194.
Rillengrund-Ø = 15 x Seil-Ø. Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	380	425	475	530	590
Rillengrund-Ø	315	355	400	450	500
Rillenradius	10,5	12	13,5	15	17
Rillentiefe	32,5	35	37,5	40	45
Kranzbreite	55	60	62	70	75
Bohrung für Bolzen	90	100	110	120	130
Nabenlänge inkl. AR*	70	78	86	105	105
Naben-Ø	200	230	255	270	280
Seil-Ø max.	20	22	25	28	32
Kugellager-Type	6218-2RS	6220-2RS	6222-2RS	6224-2RS	6226-2RS
Tragfähigkeit in kg	9000	11200	14200	18000	22400
Gewicht in kg ca.	21,00	29,00	38,00	47,00	53,00

* (AR = Abstandsringe)