


GARDENA-System-Kupplungen
bis 10 bar
Typ Messing:
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: PA

Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: 0 - 8 bar

Medien: Wasser

Typ GARDENA:
Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM

Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C

Betriebsdruck: 0 - 10 bar

Medien: Wasser

Kupplungsstecker mit Innengewinde (Hahnstücke)


Typ	Typ	Gewinde
Messing	GARDENA	innen
WSKS 12 i	WSKS 12 iK	G 1/2"
WSKS 34 i	WSKS 34 iK	G 3/4"
WSKS 10 i	WSKS 10 iK	G 1"

Kupplungsstecker mit Außengewinde (Geräteadapter)


Typ	Typ	Gewinde
Messing	GARDENA	außen
---	WSKS 14 K	G 1/4"
WSKS 12	---	G 1/2"
WSKS 34	WSKS 34 K	G 3/4"

Kupplungs Dosen mit Schlauchanschluss


Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	GARDENA	innen
Standard		
WSKDS 13	WSKDS 13 K	13 (1/2")
WSKDS 19	WSKDS 19 K	19 (3/4")
mit Wasserstopp		
WSKDS 13 A	WSKDS 13 AK	13 (1/2")
WSKDS 19 A	WSKDS 19 AK	19 (3/4")

Kupplungsdose mit Außengewinde (zum Geräteanschluss)


Typ	Gewinde
GARDENA	außen
WSKDG 34 K	G 3/4"

Schlauchverbinder (Reparaturen)


Typ	Typ	Schlauch Ø
Messing	GARDENA	innen
WSS 13	WSS 13 K	13 (1/2")
WSS 19	WSS 19 K	19 (3/4")

Kupplungsstecker (Kupplungsverbinder)


Typ	Typ
Messing	GARDENA
WSKS	WSKS K

Kupplungsstecker (Y-Kupplungsverbinder)


ohne Kugelhahn

Typ	Typ
Messing	GARDENA
ohne Kugelhahn	
WSY KS	WSY KS K
mit Kugelhähnen	
WSY KSA	---



mit Kugelhähnen

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.