

Produktinformation

Meguin Rostschutz-Sprühöl mit Graphit



Beschreibung

Dünnes Mineralöl mit Korrosionsschutzadditiven, das sich leicht zerstäuben lässt. Es dringt gut in alle Blechspalten und -fuge ein und breitet sich auf dem Boden des behandelten Fahrzeuges aus. Der sich bildende Film greift Gummiteile und geräuschkämpfende Bitumenmassen nicht an. Es schützt durch besondere Zusätze die Blechteile gegen Rost und wirkt zwischen scheuernden Blechteilen und Federblättern als Antiquietschflüssigkeit. Dieser Effekt wird durch den in dem Öl enthaltenen Graphit durch verminderte Reibung zusätzlich verstärkt.

Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	VG 7 DIN 51519
Dichte bei 15 °C	0,83 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 20 °C	17,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 40 °C	8,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	2,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	107 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	150 °C DIN ISO 2592
Neutralisationszahl	0,2 mg KOH/g DIN 51558 T1
Verseifungszahl	1,6 mg KOH/g DIN 51559 T1
Oxidasche	0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Farbe/Aussehen	schwarz

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	8755 D-GB
--------------------------	--------------